


## SME-10-ZS-KL-LED-24

### Näherungsschalter

Merkmal	Wert
Umgebungstemperatur	-20 - 70 °C
Befestigungsart	geklemmt in Rundnut
Produktgewicht	20,000 g
CE-Zeichen	EU-konform nach Richtlinie 89/336/EWG (EMV)
Elektrischer Anschluss	3-adrig Kabel
Kabellänge	2,500 m
Schutzart	IP65 IP67
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5,000 - 70,000 °C
Kurzschlussfestigkeit	nein
Verpolungsschutz	nein
Bauform	für Rundnut
Betriebsspannung DC	12,000 - 27,000 V
Werkstoff-Information Gehäuse	PPS
Ausschaltzeit	<= 0,050 ms
Max. Ausgangsstrom	100,000 mA
Einschaltzeit	<= 0,600 ms
Schaltausgang	kontaktbehafet bipolar ohne Funktion der LED
Schaltelementfunktion	Schliesser
Max. Schaltleistung DC	1,000 W
Spannungsfall	3,000 V
Messprinzip	magnetisch Reed



## SME-10-ZS-KL-LED-24

### Näherungsschalter

Merkmal	Wert
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Werkstoff-Information Kabelmantel	PUR
Reproduzierbarkeit des Schaltwertes	+/- 0,1 mm