

Feinfilter LFMB-1/4-D-MINI-A

Teilenummer: 162635

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Baureihe | D |
| Baugröße | Mini |
| Konstruktiver Aufbau | Faserfilter |
| Filterfeinheit | 1 µm |
| Kondensatablass | vollautomatisch |
| Betriebsdruck | 2 bar...12 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inerte Gase |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [5:7:3] Inerte Gase |
| Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse | 650 l/min |
| Min. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse | 150 l/min |
| Filterwirkungsgrad | 99,99 % |
| Max. Kondensatmenge | 22 cm ³ |
| Schalenschutz | Metallschutzkorb |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mediumstemperatur | 1.5 °C...60 °C |
| Umgebungstemperatur | -10 °C...60 °C |
| Lagertemperatur | -10 °C...60 °C |
| Restölgehalt | 0.5 mg/m ³ |
| Befestigungsart | wahlweise: Leitungseinbau mit Zubehör |
| Einbaulage | senkrecht +/- 5° |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G1/4 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | G1/4 |
| Werkstoff Gehäuse | Zink-Druckguss |
| Werkstoff Filter | Borsilikat-Faser |
| Werkstoff Schale | PC |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Produktgewicht | 250 g |