

LFR-M2-G1/4-C04UK

Filter-Regelventil

Datenblatt

Teile-Nr.: 179418

Seite:1

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Modulbauweise | ja |
| Eingangsdruck 1 maximal (bar) | 17 bar |
| Ausgangsdruck 2 minimal | 0 bar |
| Ausgangsdruck 2 maximal | 4 bar |
| Gewinde Anschluss 1 | G 1/4 |
| Gewinde Anschluss 2 | G 1/4 |
| Befestigungsart | Leitung/Winkel |
| Umgebungstemperatur minimal | -10 °C |
| Umgebungstemperatur maximal | 80 °C |
| Mediumstemperatur minimal | -10 °C |
| Mediumstemperatur maximal | 80 °C |
| Metall-Schalenschutz | ja |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Kondensatmenge maximal | 54 cm³ |
| Kondensat-Ablasstechnik | vollautomatisch |
| Feststellung Betätigung (Druck-R.) | Verrasterung |
| Manometer ja/nein | nein |
| Werkstoff Gehäuse | Zink-Druckguss |
| Werkstoff Schale | Zink-Druckguss |
| LABS-haltige Stoffe enthalten | ja |
| Produktgewicht | 1,149 kg |
| Normal-Nenn-Durchfluss 1 - 2 | 2900 l/min |
| Betriebsmedium Eingang 1 | Druckluft |
| Betriebsmedium Ausgang 2 | gefilterte (5 µm) Druckluft, nicht geölt |