



LOE-M1-G1/4-Q

Öler

Merkmal	Wert
Baugröße	1
Baureihe	M
Einbaulage	senkrecht +/- 5°
Konstruktiver Aufbau	Proportional-Standardnebelöler
Schalenschutz	Kunststoffschutzkorb
Eingangsdruck 1	0 - 17 bar
Minimaldurchfluß für Öler-Funktion	20 l/min
Normalnennndurchfluss	2.200 l/min
Betriebsmedium	gefilterte, nicht geölte Druckluft, Filterfeinheit 40 µm
Mediumstemperatur	-10 - 80 °C
Öl-Viskosität	ISO VG 32
Umgebungstemperatur	-10 - 80 °C
Produktgewicht	306 g
Befestigungsart	wahlweise: Leitungseinbau mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Werkstoff-Hinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Werkstoff-Information Gehäuse	Zink-Druckguss
Werkstoff-Information Schale	Zink-Druckguss