

Feinstfilter LFMA-1/4-D-MINI-NPT

Teilenummer: 173726

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

mit 0,01 µm Filterpatrone, Metallschutzkorb.

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen des Typencodes in das Suchfeld.

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Baureihe | D |
| Baugröße | Mini |
| Filterfeinheit | 0,01 µm |
| Kondensatablass | manuell tastend |
| Betriebsdruck | 1 ... 16 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inerte Gase |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Inerte Gase |
| Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse | 410 l/min |
| Min. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse | 100 l/min |
| Filterwirkungsgrad | 99,9999 % |
| Schalenschutz | Metallschutzkorb |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Mediumstemperatur | 1,5 ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 60 °C |
| Restölgehalt | 0,01 mg/m ³ |
| Befestigungsart | Leitungseinbau mit Haltewinkel wahlweise: |
| Einbaulage | senkrecht |
| Pneumatischer Anschluss 1 | 1/4 NPT |
| Pneumatischer Anschluss 2 | 1/4 NPT |
| Werkstoff Gehäuse | Zink-Druckguss |
| Werkstoff Filter | Borsilikat-Faser |
| Werkstoff Schale | PC |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |