

Stecker SEA-GS-9

Teilenummer: 18778

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Basierend auf Norm | EN 61076-2-101 EN 61984 |
| Befestigungsart | mit Gewindehülse |
| Einbaulage | beliebig |
| Produktgewicht | 18 g |
| Elektrischer Anschluss | 4-polig Form A M12x1 Stecker gerade / Schraubklemme |
| Betriebsspannungsbereich DC | 250 V |
| Betriebsspannungsbereich AC | 250 V |
| Strombelastbarkeit bei 40 °C | 4 A |
| Stoßspannungsfestigkeit | 2.5 kV |
| Kabelverschraubung | Pg9 |
| Zulässiger Kabeldurchmesser | 6 mm...8 mm |
| Anschlussquerschnitt | 0.75 mm ² |
| Schutzart | IP67 |
| Umgebungstemperatur | -40 °C...85 °C |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie |
| UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| Werkstoff Gehäuse | PBT |
| Farbe Gehäuse | schwarz |
| Werkstoff Überwurfmutter | PBT |
| Werkstoff Steckkontakte | Messing Weissbronze beschichtet |