

Kurzhubzylinder ADVC-40-15-A-P-A

Teilenummer: 188244

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|---|
| Hub | 15 mm |
| Kolben-Ø | 40 mm |
| Basierend auf Norm | ISO 6431 Lochbild VDMA 24562 |
| Dämpfung | elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig |
| Einbaulage | beliebig |
| Funktionsweise | doppeltwirkend |
| Konstruktiver Aufbau | Kolben Kolbenstange |
| Positionserkennung | für Näherungsschalter |
| Betriebsdruck | 0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar 14.5 psi...145 psi |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geöltter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Umgebungstemperatur | -20 °C...80 °C |
| Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Rücklauf | 686 N |
| Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf | 754 N |
| Bewegte Masse | 76 g |
| Bewegte Masse bei 0 mm Hub | 61 g |
| Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub | 10 g |
| Produktgewicht | 344 g |
| Grundgewicht bei 0 mm Hub | 275 g |
| Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub | 26 g |
| Befestigungsart | wahlweise: mit Durchgangsbohrung mit Zubehör |
| Pneumatischer Anschluss | G1/8 |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Deckel | Aluminium-Knetlegierung eloxiert |

| Merkmal | Wert |
|------------------------|-------------------------------------|
| Werkstoff Dichtungen | TPE-U(PU) |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Knetlegierung eloxiert |
| Werkstoff Kolbenstange | hochlegierter Stahl |