

Lagerbock CRLNG-125

Teilenummer: 176951

FESTO



Datenblatt

Merkmals	Wert
Baugröße	125
Basierend auf Norm	ISO 15552 (bisher auch VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Einbaulage	beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien	Metalle mit mehr als 1% Massenanteil Kupfer, Zink oder Nickel sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Nickel in Stählen, chemisch vernickelte Oberflächen, Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen
Umgebungstemperatur	-40 °C...80 °C
Produktgewicht	2539 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Befestigung	elektropoliert hochlegierter Stahl
Werkstoff Lager	Kunststoff