


Motorflansch EAMF-A-44A-60G/H

Teilenummer: 1780430

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	178 g
Schnittstellencode Motor In	60G 60H
Schnittstellencode Kupplungsgehäuse	44A
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform