

Vakuumsauger-Halter ESH-HB-4-PK

Teilenummer: 189210

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Volumen	0.416 cm ³
Einbaulage	senkrecht
Konstruktiver Aufbau	Vakuumschluss seitlich
Zuordnung Saugerhalter	Größe 4
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:::]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	25 g
Befestigungsart	mit Innengewinde
Saugerbefestigung	M6
Vakuumschluss	PK-4
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR Stahl
Werkstoff Halter	Aluminium Messing, vernickelt POM Vergütungsstahl hochlegierter Stahl