

Vakuumsauger-Halter ESH-HC-1-PK

Teilenummer: 189214

FESTO



Datenblatt

| Merkmale | Wert |
|------------------------------------|---|
| Höhenausgleich Saugerhalter | 3 mm |
| Volumen | 0.117 cm ³ |
| Einbaulage | senkrecht |
| Konstruktiver Aufbau | Vakuumschluss oben mit Höhenausgleich |
| Zuordnung Saugerhalter | Größe 1 |
| Betriebsmedium | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:::] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-A1-L |
| Umgebungstemperatur | -10 °C...60 °C |
| Produktgewicht | 8 g |
| Befestigungsart | mit Kontermutter |
| Saugerbefestigung | Durchmesser 3 mm |
| Vakuumschluss | PK-3 |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Dichtungen | NBR Stahl |
| Werkstoff Halter | Aluminium Messing, vernickelt POM Vergütungsstahl hochlegierter Stahl |