

# Vakuumsauger-Halter ESH-HDL-4-QS

Teilenummer: 189249

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Höhenausgleich Saugerhalter	20 mm
Volumen	0.37 cm <sup>3</sup>
Einbaulage	senkrecht
Konstruktiver Aufbau	Vakuumschluss seitlich mit Höhenausgleich
Zuordnung Saugerhalter	Größe 4
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Produktgewicht	65 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Saugerbefestigung	M6
Vakuumschluss	QS-6
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR Stahl
Werkstoff Halter	Aluminium Messing, vernickelt POM Vergütungsstahl hochlegierter Stahl