

Vakuumsauger-Halter ESH-HF-1-M10X1

FESTO

Teilenummer: 189260



Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Saugerhalter	2.6 mm
Nennweite	2 mm
Volumen	0.108 cm ³
Einbaulage	senkrecht
Konstruktiver Aufbau	Vakuumschluss oben mit Höhenausgleich
Zuordnung Saugerhalter	Größe 1
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:::]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	14 g
Befestigungsart	mit Außengewinde über Vakuumschluss
Saugerbefestigung	Durchmesser 3 mm
Vakuumschluss	M10x1
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR POM
Werkstoff Halter	Vergütungsstahl