

Vakuumsauger ESS-4-SS

Teilenummer: 189271

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Min. Werkstückradius	10 mm
Nennweite	1.2 mm
Saugerdurchmesser	4 mm
Saugervolumen	0.008 cm ³
Abwurfimpulstauglichkeit	4 bar
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Zuordnung Saugerhalter	Größe 1
Saugerform	rund flach
Betriebsdruck	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nennbetriebsdruck	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:::]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-30 °C...180 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	0.46 N
Querkraft bei Nennbetriebsdruck	0.5 N
Produktgewicht	0.1 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	Außendurchmesser 3 mm
Farbe	transparent
Shore-Härte	50 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing vernickelt

Merkmal	Wert
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	VMQ (Silikon)