

Vakuumsauger ESS-30-SNA

Teilenummer: 189303

FESTO

leicht austauschbar.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|---|
| Min. Werkstückradius R | 110 mm |
| Nennweite | 3 mm |
| Sauger-Durchmesser | 30 mm |
| Sauger-Volumen | 0,867 cm ³ |
| Anschlusslage | oben |
| Einbaulage | beliebig |
| Besondere Eigenschaften | Antistatisch |
| Zuordnung Saugerhalter | Größe 4 |
| Saugerform | rund flach |
| Betriebsdruck Mpa | -95 ... 0 kPa |
| Betriebsdruck | -0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi |
| Nennbetriebsdruck | -70 kPa -0,7 bar |
| Nennbetriebsdruck (psi) | -10,15 psi |
| Oberflächenwiderstand | ≤ 0,000 MΩ |
| Betriebsmedium | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-A1-L |
| Lebensmitteltauglichkeit | siehe erweiterte Werkstoffinformation |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 70 °C |
| Haltekraft bei Nennbetriebsdruck | 40,8 N |
| Querkraft bei Nennbetriebsdruck | 20 N |
| Produktgewicht | 9 g |
| Befestigungsart | über Vakuumanschluss |
| Vakuumanschluss | M6 |
| Farbe | schwarz/weisser Punkt |
| Shore-Härte | 50 +/- 5 |
| Werkstoff Einschraubzapfen | Messing vernickelt Stahl verzinkt und verchromt |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Sauger | BR |