

Vakuumsauger ESS-10-CN

Teilenummer: 189398

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Höhenausgleich Sauger	3.3 mm
Min. Werkstückradius	25 mm
Nennweite	2 mm
Saugerdurchmesser	10 mm
Saugervolumen	0.29 cm ³
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Zuordnung Saugerhalter	Größe 3
Saugerform	rund Faltenbalg 3,5-fach
Betriebsdruck	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nennbetriebsdruck	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7::-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-10 °C...70 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	3.9 N
Querkraft bei Nennbetriebsdruck	1.5 N
Produktgewicht	1.6 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	M4
Farbe	schwarz
Shore-Härte	50 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing vernickelt

Merkmal	Wert
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	NBR