


# Vakuumsaugnapf ESV-50-EN

Teilenummer: 191035

FESTO

Verschleißteil, leicht austauschbar.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Min. Werkstückradius R	100 mm
Sauger-Durchmesser	50 mm
Sauger-Volumen	8,168 cm <sup>3</sup>
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Saugerform	rund, extra-tief
Betriebsdruck Mpa	-95 ... 0 kPa
Betriebsdruck	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Nennbetriebsdruck	-70 kPa -0,7 bar
Nennbetriebsdruck (psi)	-10,15 psi
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:::]
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-10 ... 70 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	103,6 N
Produktgewicht	12,6 g
Farbe	schwarz
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	NBR