

# Vakuumsaugnapf ESV-30-CN

Teilenummer: 191073

FESTO

Verschleißteil, leicht austauschbar.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Sauger	10,5 mm
Min. Werkstückradius R	80 mm
Sauger-Durchmesser	30 mm
Sauger-Volumen	9,47 cm <sup>3</sup>
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Saugerform	rund, Faltenbalg 3,5-fach
Betriebsdruck Mpa	-95 ... 0 kPa
Betriebsdruck	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Nennbetriebsdruck	-70 kPa -0,7 bar
Nennbetriebsdruck (psi)	-10,15 psi
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-10 ... 70 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	20,8 N
Produktgewicht	5,8 g
Farbe	schwarz
Shore-Härte	50 +/- 5
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	NBR