


# Saugnapf VAS-15-1/8-NBR-CT

Teilenummer: 183509

FESTO

mit Dichtring OL.  
Auslauftyp. Lieferbar bis 2010.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	3 mm
Sauger-Durchmesser	15 mm
Wirksamer Saugdurchmesser	12 mm
Konstruktiver Aufbau	Vakuumschluss oben rund, Standard
Betriebsmedium	atmosphärische Luft
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Abreißkraft bei 70 % Vakuum	7,9 N
Befestigungsgewinde	G1/8
Saugerbefestigung	G 1/8
Vakuumschluss	G1/8
Shore-Härte	73
Werkstoffinformation Einschraubzapfen	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoffinformation Sauger	NBR