


Saugnapf VAS-15-1/8-PUR-CT

Teilenummer: 183512

FESTO

mit Dichtring OL.
Auslauftyp. Lieferbar bis 2010.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	3 mm
Sauger-Durchmesser	15 mm
Wirksamer Saugdurchmesser	12 mm
Konstruktiver Aufbau	Vakuumschluss oben rund, Standard
Betriebsmedium	atmosphärische Luft
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
Abreißkraft bei 70 % Vakuum	7,9 N
Befestigungsgewinde	G1/8
Saugerbefestigung	G 1/8
Vakuumschluss	G1/8
Shore-Härte	62
Werkstoffinformation Einschraubzapfen	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoffinformation Sauger	TPE-U(PU)