


Vakuumsaugdüse VN-07-M-I2-PQ1-VQ1

Teilenummer: 193586

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Nennweite Lavaldüse	0.7 mm
Rastermaß	10 mm
Einbaulage	beliebig
Ejektorcharakteristik	hohes Vakuum Inline
Konstruktiver Aufbau	Gerade Form
Betriebsdruck für max. Saugvolumenstrom	7 bar
Betriebsdruck	1 bar...8 bar
Betriebsdruck für max. Vakuum	5.8 bar
Max. Vakuum	86 %
Nennbetriebsdruck	6 bar
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre	13.5 l/min
Belüftungszeit bei Nennbetriebsdruck	2 s
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatur	0 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Produktgewicht	11 g
Befestigungsart	Leitungseinbau
Pneumatischer Anschluss 1	QS-4
Pneumatischer Anschluss 3	nicht gefasst
Vakuumananschluss	QS-4
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Fangdüse	POM
Werkstoff Gehäuse	POM-verstärkt
Werkstoff Strahldüse	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Verschraubung	Messing vernickelt