

Vakuumsauger-Halter ESH-HA-5-G

Teilenummer: 189201

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Volumen	1.862 cm ³
Einbaulage	senkrecht
Konstruktiver Aufbau	Vakuumschluss oben
Zuordnung Saugerhalter	Größe 5
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7::-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	84 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Saugerbefestigung	M10
Vakuumschluss	G1/8
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Halter	Aluminium Messing, vernickelt POM Vergütungsstahl hochlegierter Stahl