

Vakuumsauger-Halter ESH-HB-3-QS

Teilenummer: 189207

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Volumen	0.519 cm ³
Einbaulage	senkrecht
Konstruktiver Aufbau	Vakuumschluss seitlich
Zuordnung Saugerhalter	Größe 3
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Produktgewicht	29 g
Befestigungsart	mit Innengewinde
Saugerbefestigung	M4
Vakuumschluss	QS-6
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR Stahl
Werkstoff Halter	Aluminium Messing, vernickelt POM Vergütungsstahl hochlegierter Stahl