


Vakuumsauger-Halter ESH-HB-6-G

Teilenummer: 189212

FESTO

ohne Höhenausgleich, Vakuumanschluss seitlich.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Volumen	7,25 cm ³
Einbaulage	senkrecht
Konstruktiver Aufbau	Vakuumanschluss seitlich
Zuordnung Saugerhalter	Größe 6
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:::]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Produktgewicht	271 g
Befestigungsart	mit Innengewinde
Saugerbefestigung	M20x2
Vakuumanschluss	G1/4
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Halter	Aluminium Messing, vernickelt POM Vergütungsstahl hochlegierter Stahl