

Vakuumsauger-Halter ESH-HD-5-G

Teilenummer: 189241

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Höhenausgleich Saugerhalter	10 mm
Volumen	2.072 cm ³
Einbaulage	senkrecht
Konstruktiver Aufbau	Vakuumschluss seitlich mit Höhenausgleich
Zuordnung Saugerhalter	Größe 5
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	195 g
Befestigungsart	mit Kontermutter
Saugerbefestigung	M10
Vakuumschluss	G1/8
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Halter	Aluminium Messing, vernickelt POM Vergütungsstahl hochlegierter Stahl