



# Vakuumsauger ESS-40-ES

Teilenummer: 189348

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Min. Werkstückradius	80 mm...80 mm
Nennweite	3 mm...3 mm
Saugerdurchmesser	40 mm
Saugervolumen	4.04 cm <sup>3</sup> ...4.04 cm <sup>3</sup>
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Zuordnung Saugerhalter	Größe 4
Saugerform	rund extra-tief
Betriebsdruck	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...-0.95 bar -13.775 psi...-13.775 psi
Nennbetriebsdruck	-70 kPa...0 MPa -0.7 bar...-0.7 bar -10.15 psi...-10.15 psi
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-30 °C...-30 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	67.6 N
Querkraft bei Nennbetriebsdruck	28.5 N
Produktgewicht	16.9 g...16.9 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	M6
Farbe	transparent
Shore-Härte	50 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Aluminium-Knetlegierung, vernickelt Messing vernickelt Stahl, verzinkt und verchromt
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	VMQ (Silikon)