


Axialbausatz EAMM-A-D60-80G-S1

Teilenummer: 2946762

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Übertragbares Drehmoment	17 Nm
Produktgewicht	1350 g
Schnittstellencode Aktuator	D60A D60B
Schnittstellencode Motor In	80G
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform