

Kupplung EAMC-56-58-19-20

Teilenummer: 3181801

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	19 mm
Aufnahmedurchmesser 2	20 mm
Baugröße	56
Nennlänge	58 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	5.500 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	128 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	60 Nm
Produktgewicht	284 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform