

## FRC-A-1/4-S-B

Wartungs-Geräte-Kombination

Datenblatt

Teile-Nr.: 32915

Seite:1

| <b>Merkmal</b>                      | <b>Wert</b>                |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Modulbauweise                       | <b>ja</b>                  |
| Eingangsdruck 1 minimal (bar)       | <b>0,5 bar</b>             |
| Eingangsdruck 1 maximal (bar)       | <b>14 bar</b>              |
| Ausgangsdruck 2 maximal             | <b>12 bar</b>              |
| Ausgangsdruck 3 maximal             | <b>12 bar</b>              |
| Ausgangsdruck 4 maximal             | <b>12 bar</b>              |
| Gewinde Anschluss 1                 | <b>G 1/4</b>               |
| Gewinde Anschluss 2                 | <b>G 1/4</b>               |
| Gewinde Anschluss 3                 | <b>G 1/4</b>               |
| Gewinde Anschluss 4                 | <b>G 1/4</b>               |
| Befestigungsart                     | <b>Bohrung</b>             |
| Umgebungstemperatur minimal         | <b>-10 °C</b>              |
| Umgebungstemperatur maximal         | <b>60 °C</b>               |
| Mediumstemperatur minimal           | <b>-10 °C</b>              |
| Mediumstemperatur maximal           | <b>60 °C</b>               |
| Minimaldurchfluss für Öler-Funktion | <b>15,6 l/min</b>          |
| Bauart Öler                         | <b>Direkt-Proportional</b> |
| Öfüllmenge maximal                  | <b>75 cm<sup>3</sup></b>   |
| Öl-Viskosität                       | <b>23</b>                  |
| Metall-Schalenschutz                | <b>nein</b>                |
| Filterfeinheit                      | <b>40 um</b>               |
| Kondensatmenge maximal              | <b>43 cm<sup>3</sup></b>   |
| Kondensat-Ablasstechnik             | <b>manuell, drehend</b>    |
| Feststellung Betätigung (Druck-R.)  | <b>Verrasterung</b>        |
| Druckhysterese (Druck-Regelventil)  | <b>0,3 bar</b>             |
| Manometer ja/nein                   | <b>ja</b>                  |
| Werkstoff Gehäuse                   | <b>PA</b>                  |
| Werkstoff Schale                    | <b>PA</b>                  |
| LABS-haltige Stoffe enthalten       | <b>ja</b>                  |
| Normal-Nenn-Durchfluss 1 - 2        | <b>1150 l/min</b>          |
| Betriebsmedium Eingang 1            | <b>Druckluft</b>           |

**FRC-A-1/4-S-B**

Wartungs-Geräte-Kombination

Datenblatt

Teile-Nr.: 32915

Seite:2

| <b>Merkmal</b>             | <b>Wert</b>                                      |
|----------------------------|--|
| Betriebsmedium Ausgang 2   | <b>gefilterte (40 µm) Druckluft, geölt</b>       |
| Betriebsmedium Ausgang 3+4 | <b>gefilterte (40 µm) Druckluft, nicht geölt</b> |