

Vakuumsaugnapf ESV-40-EF

Teilenummer: 191034

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Min. Werkstückradius	80 mm
Saugerdurchmesser	40 mm
Saugervolumen	3.733 cm ³
Anschlusslage	oben
Einbaulage	beliebig
Saugerform	rund extra-tief
Betriebsdruck	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nennbetriebsdruck	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Umgebungstemperatur	-10 °C...200 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	67.6 N
Produktgewicht	8 g
Farbe	grau
Shore-Härte	60 +/- 5
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	FPM