

Kupplung EAMD-33-22-19-10X12

Teilenummer: 5030024

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	19 mm
Aufnahmedurchmesser 2	10 mm
Baugröße	33
Nennlänge	22 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	4,6 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	9 Nm
Produktgewicht	46,1 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform