


# Servomotor EMME-AS-40-S-LV-AM

Teilenummer: 2082429

FESTO

ohne Getriebe, ohne Bremse.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Umgebungstemperatur	-10 ... 40 °C
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 90 %
Entspricht Norm	IEC 60034
Isolationsschutzklasse	F
Bemessungsklasse nach EN 60034-1	S1
Schutzart	IP21
Elektrische Anschlusstechnik	Stecker
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Zulassung	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-Niederspannungs-Richtlinie nach EU-RoHS-RL
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel nach UK Vorschriften für EMV nach UK RoHS Vorschriften
Nennbetriebsspannung DC	360 V
Nennspannung DC	360 V
Wicklungsschaltart	Stern innen
Polpaarzahl	2
Stillstandsrehmoment	0,18 Nm
Nenndrehmoment	0,12 Nm
Spitzendrehmoment	0,7 Nm
Nenndrehzahl	9.000 1/min
Max. Drehzahl	10.000 1/min
Nennleistung Motor	110 W
Dauerstillstandsstrom	0,8 A
Nennstrom Motor	0,7 A
Spitzenstrom	3,2 A
Motorkonstante	0,171 Nm/A
Spannungskonstante Phase-Phase	13,5 mVmin
Wicklungswiderstand Phase-Phase	25,6 Ohm
Wicklungsinduktivität Phase-Phase	9,95 mH
Gesamtabtriebsträgheitsmoment	0,03 kgcm <sup>2</sup>
Produktgewicht	500 g
Zulässige axiale Wellenbelastung	12 N
Zulässige radiale Wellenbelastung	105 N
Rotorlagegeber	Encoder absolut multi turn
Rotorlagegeber Schnittstelle	HIPERFACE®
Rotorlagegeber Messprinzip	kapazitiv
Rotorlagegeber Sinus-/Cosinusperioden pro Umdrehung	16
Rotorlagegeber Auflösung typisch	12 Bit
Rotorlagegeber Winkelgenauigkeit typisch	20 arcmin
MTTFd, Teilkomponente	271 Jahre, Rotorlagegeber