


Servomotor EMMB-AS-40-01-K-S

Teilenummer: 5219176

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Umgebungstemperatur	-20 ... 40 °C
Lagertemperatur	-20 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 90 %
Entspricht Norm	IEC 60034
Isolationsschutzklasse	F
Bemessungsklasse nach EN 60034-1	S1
Schutzart	IP50
Wellenausführung Passfeder	DIN 6885 A 3 x 3 x 12
Elektrische Anschlusstechnik	Stecker
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Nennbetriebsspannung DC	300 V
Nennspannung DC	300 V
Stillstands Drehmoment	0,352 Nm
Nenn Drehmoment	0,32 Nm
Spitzendrehmoment	0,96 Nm
Nenn Drehzahl	3.000 1/min
Max. Drehzahl	6.500 1/min
Nennleistung Motor	100 W
Dauerstillstandsstrom	1,54 A
Nennstrom Motor	1,4 A
Spitzenstrom	4,2 A
Motorkonstante	0,265 Nm/A
Spannungskonstante Phase-Phase	16 mVmin
Wicklungswiderstand Phase-Phase	5,53 Ohm
Wicklungsinduktivität Phase-Phase	6 mH
Gesamtabtriebsträgheitsmoment	0,059 kgcm ²
Produktgewicht	800 g
Zulässige axiale Wellenbelastung	40 N
Zulässige radiale Wellenbelastung	80 N
Rotorlagegeber	Encoder absolut single turn
Rotorlagegeber Schnittstelle	Nikon A-Format
Rotorlagegeber Messprinzip	optisch
Rotorlagegeber Auflösung typisch	20 Bit
Rotorlagegeber Winkelgenauigkeit typisch	20 arcmin