


Axialbausatz EAMM-A-S62-60G-G2

Teilenummer: 2297649

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Übertragbares Drehmoment	21 Nm
Produktgewicht	1110 g
Schnittstellencode Aktuator	S62
Schnittstellencode Motor In	60G
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform