

# Anbau-Zwischenposition SLG-Z-18-A

Teilenummer: 525681

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Schwenkmodul
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Betriebsdruck	1 bar...8 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	75 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung und Passstift
Pneumatischer Anschluss	M3
Werkstoff Anschläge	Stahl vernickelt
Werkstoff Dichtungen	PUR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium harteloxiert