


Vakuumsauger ESS-50-GT-G1/4

Teilenummer: 525979

FESTO

leicht austauschbar.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Höhenausgleich Saugerhalter	8 mm
Min. Werkstückradius R	40 mm
Nennweite	2,5 mm
Sauger-Durchmesser	50 mm
Sauger-Volumen	11,2 cm ³
Einbaulage	beliebig
Saugerform	rund tief
Betriebsdruck	-0,95 ... 0 bar
Nennbetriebsdruck	-0,7 bar
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-A1-L
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	97 N
Querkraft bei Nennbetriebsdruck	30 N
Produktgewicht	21 g
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	G1/4
Farbe	rotbraun
Shore-Härte	72 +/- 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Sauger	Vulkollan®