

Gabelkopf SG-M12

Teilenummer: 2675

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	M12
Basierend auf Norm	ISO 8140
Entspricht Norm	DIN 71752
Gewindeanschluss	Innengewinde M12
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien	Metalle mit mehr als 1% Massenanteil Kupfer sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen
Umgebungstemperatur	-40 °C...150 °C
Produktgewicht	168 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Bolzen	Stahl verzinkt
Werkstoff Gabel	Stahl verzinkt
Werkstoff Mutter	Stahl verzinkt