


# Saugnapf VAS-30-1/8-PUR

Teilenummer: 36137

FESTO

mit Dichtring OL.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	3 mm
Sauger-Durchmesser	30 mm
Wirksamer Saugdurchmesser	25 mm
Konstruktiver Aufbau	Vakuumschlus oben rund, Standard
Betriebsmedium	atmosphärische Luft
Umgebungstemperatur	-20 ... 60 °C
Abreißkraft bei 70 % Vakuum	34 N
Befestigungsgewinde	G1/8
Saugerbefestigung	G 1/8
Vakuumschlus	G1/8
Shore-Härte	62
Werkstoffinformation Einschraubzapfen	Zink-Druckguss
Werkstoffinformation Sauger	TPE-U(PU)