


# Drossel-Rückschlagventil GR-QB-3/16-U

Teilenummer: 534681

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Drossel-Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1	QB-3/16
Pneumatischer Anschluss 2	QB-3/16
Betätigungsart	manuell
Einstellelement	Schlitzschraube
Befestigungsart	wahlweise: Leitungseinbau mit Durchgangsbohrung
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung	3,1 cfm
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung	2,6 cfm...3,1 cfm
Betriebsdruck	-13,8 psi...116 psi
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Werkstoff Gehäuse	PBT-verstärkt
Einbaulage	beliebig
Normaldurchfluss in Drosselrichtung 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	5,3 cfm
Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	4,8 cfm...5,1 cfm
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geöltter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Mediumstemperatur	32 °F...140 °F
Produktgewicht	804 oz
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing vernickelt
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>
Werkstoff Lösering	POM
Werkstoff Rändelkopf	Messing vernickelt
Werkstoff Regulierschraube	Messing vernickelt