


# Vakuumpfilter VAF-PK-3

Teilenummer: 535883

FESTO

Inline-Ausführung.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	2 mm
Einbaulage	beliebig
Filterfeinheit	50 µm
Betriebsdruck	-0,95 ... 0 bar
Hinweis zum Betriebsdruck	Anwendung nur in offenen Vakuumsystemen
Durchfluss bei Unterdruck = -0,075 MPa (-0,75 bar, -10,875 psi)	50,8 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:]
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	0 ... 40 °C
Produktgewicht	4 g
Befestigungsart	Leitungseinbau
Pneumatischer Anschluss	PK-3 mit Überwurfmutter
Werkstoff Überwurfmutter	POM
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Filter	Gewebe PA
Werkstoff Gehäuse	PA
Abwurfimpulstauglichkeit	≤ 8 bar