


# Kupplung EAMD-25-22-8-10X12

Teilenummer: 5010861

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Aufnahmedurchmesser 1	8 mm
Aufnahmedurchmesser 2	10 mm
Baugröße	25
Nennlänge	22 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8.000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-25 ... 60 °C
Massenträgheitsmoment	3,2 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	8 Nm
Produktgewicht	43,4 g
Werkstoffhinweis	RoHS konform