



Mini-Schlitten SLTE-10-80-LS-G04

Teilenummer: 537449
Auslaufprodukt

FESTO

Elektromechanische Linearachse mit Gleitgewindespindel.
Auslauftyp. Lieferbar bis 2019. Alternativprodukt siehe Support Portal.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Arbeitshub	80 mm
Baugröße	10
Reversierspiel	< 100 µm
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Elektromechanische Linearachse mit Gleitgewindetrieb
Motorart	DC Servomotor
Referenzierung	Festanschlag-Block positiv Festanschlag-Block negativ Referenzschalter
Spindel-Typ	Gleitgewindetrieb
Min. Verfahrgeschwindigkeit	2 mm/s
Wiederholgenauigkeit	±100,000 µm
Nennbetriebsspannung DC	24 V
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Schalldruckpegel	< 50 dB(A)
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	0 ... 40 °C
Zulassung	RCM Mark
Max. Moment M _x	4,3 Nm
Max. Moment M _y	4,3 Nm
Max. Moment M _z	1,5 Nm
Bewegte Masse	235 g
Produktgewicht	737 g
Encoder Schnittstelle Ausgang, Eigenschaften	512 ppr
Befestigungsart	wahlweise: Innengewinde und Zentrierhülse mit Durchgangsbohrung mit Innengewinde
Werkstoff Mitnehmer	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoffhinweis	LABS-haltige Stoffe enthalten
Werkstoff Führung	Vergütungsstahl
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Kolbenstange	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Motorgehäuse	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Schlitten	Aluminium-Knetlegierung eloxiert