

Befestigungsbausatz CRSMB-8-32/100

Teilenummer: 525565

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	8
Bauform	für Rundzylinder
Einbaulage	beliebig
für Kolben-Ø	Ø32 - Ø100
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lebensmitteltauglichkeit	siehe erweiterte Werkstoffinformation
Schutzart	IP65 IP68 IP69K
Umgebungstemperatur	-40 °C...90 °C
Produktgewicht	3 g
Befestigungsart	geklebt
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium, eloxiert TPE-U(PU)