


Vakuumsauger ESS-50-GT-M6

Teilenummer: 525976

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|---|
| Höhenausgleich Saugerhalter | 8 mm |
| Min. Werkstückradius | 40 mm |
| Nennweite | 2.5 mm |
| Saugerdurchmesser | 50 mm |
| Saugervolumen | 11.2 cm ³ |
| Einbaulage | beliebig |
| Zuordnung Saugerhalter | Größe 4 |
| Saugerform | rund tief |
| Betriebsdruck | -0.95 bar...0 bar |
| Nennbetriebsdruck | -0.7 bar |
| Betriebsmedium | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-A1-L |
| Umgebungstemperatur | -10 °C...80 °C |
| Haltekraft bei Nennbetriebsdruck | 97 N |
| Querkraft bei Nennbetriebsdruck | 30 N |
| Produktgewicht | 17 g |
| Befestigungsart | über Vakuumananschluss |
| Vakuumananschluss | M6 |
| Farbe | rotbraun |
| Shore-Härte | 72 +/- 5 |
| Werkstoff Einschraubzapfen | Aluminium-Knetlegierung |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Sauger | Vulkollan |