

Vakuumsaugnapf ESV-50-BT

Teilenummer: 526007

FESTO

Verschleißteil, leicht austauschbar.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|----------------------------------|---|
| Höhenausgleich Saugerhalter | 10 mm |
| Min. Werkstückradius R | 40 mm |
| Sauger-Durchmesser | 50 mm |
| Sauger-Volumen | 17,6 cm ³ |
| Einbaulage | beliebig |
| Konstruktiver Aufbau | Faltenbalg |
| Saugerform | rund Faltenbalg 1,5-fach |
| Betriebsdruck | -0,95 ... 0 bar |
| Nennbetriebsdruck | -0,7 bar |
| Betriebsmedium | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| LABS-Konformität | VDMA24364-A1-L |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 80 °C |
| Abreißkraft bei 70 % Vakuum | 100 N |
| Haltekraft bei Nennbetriebsdruck | 100 N |
| Querkraft bei Nennbetriebsdruck | 39 N |
| Produktgewicht | 16,2 g |
| Befestigungsart | über Vakuumananschluss |
| Farbe | rotbraun |
| Shore-Härte | 72 +/- 5 |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Sauger | Vulkollan® |