


Linienportal DHSL-DGPL25S-SLT16

Teilenummer: 542985

FESTO

bestehend aus kolbenstangenlosem Antrieb und kompaktem Mini-Schlitten, hoch dynamisch mit Soft Stop. Definierte Schnittstellen zum Festo Dreh- und Greiferprogramm. Als Montagebausatz oder komplett montiert und installiert bestellen.

Sie erhalten für Ihre Aufgabe ein unverbindliches Angebot. Bitte klicken Sie oben auf das Symbol FAX Anfrage.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Gruppe	Linienportal 1.0
Nutzlast	0 ... 2 kg
Antrieb Z-Achse	SLT-16
Antriebsart Z-Achse	pneumatisch
Hub Z-Achse	0 ... 150 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Z-Achse	± 0,02 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Z-Achse	± 0,02 mm
Antrieb Y-Achse	DGPL-25-SPC11
Antriebsart Y-Achse	servopneumatisch
Zwischenposition Y-Achse	2-fach
Hub Y-Achse	0 ... 1.600 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Y-Achse	± 0,02 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Y-Achse	± 1 mm