


# Linienportal DHSL-2DGC25-DGEA25

Teilenummer: 543004

FESTO

bestehend aus kolbenstangenlosem Antrieb mit Führungssachse und elektrischer Auslegerachse, dynamisch, präzise, elektrisch positioniert. Definierte Schnittstellen zum Festo Dreh- und Greiferprogramm. Als Montagebausatz oder komplett montiert und installiert bestellen.

Sie erhalten für Ihre Aufgabe ein unverbindliches Angebot. Bitte klicken Sie oben auf das Symbol FAX Anfrage.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Gruppe	Linienportal 3.0
Nutzlast	0 ... 6 kg
Antrieb Z-Achse	DGEA-25
Antriebsart Z-Achse	elektrisch Zahnriemen DGEA
Zwischenposition Z-Achse	beliebig
Hub Z-Achse	0 ... 800 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Z-Achse	± 0,05 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Z-Achse	± 0,05 mm
Antrieb Y-Achse	2x DGC-25
Antriebsart Y-Achse	pneumatisch
Hub Y-Achse	0 ... 3.000 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Y-Achse	± 0,02 mm