



# Vakuumsaugdüse VN-07-N-I3-PQ2-VQ2-A

Teilenummer: 532635

FESTO

mit Abwurfimpuls. Inline, hoher Saugvolumenstrom, Baubreite 14 mm.  
Mit Steckanschluss.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite Lavaldüse	0,7 mm
Rastermaß	14,5 mm
Einbaulage	beliebig
Ejektorcharakteristik	Inline hohes Saugvolumen
Integrierte Funktion	Abwurfimpulsventil pneumatisch
Konstruktiver Aufbau	Gerade Form
Betriebsdruck für max. Saugvolumenstrom	4 bar
Betriebsdruck	1 ... 8 bar
Nennbetriebsdruck	6 bar
Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre	32,6 l/min
Belüftungszeit bei Nennbetriebsdruck	0,89 s
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	0 ... 60 °C
Reinigungsempfehlung	Seifenlauge
Schalldruckpegel bei Nennbetriebsdruck	78 dB(A)
Umgebungstemperatur	0 ... 60 °C
Produktgewicht	41 g
Befestigungsart	Leitungseinbau
Pneumatischer Anschluss 1	QS-6
Vakuumanschluss	QS-6
Werkstoff Anschlussgewinde	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Fangdüse	POM
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt POM-verstärkt
Werkstoff Schrauben	Stahl
Werkstoff Strahldüse	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Verschraubung	Messing vernickelt