


# Wartungsgeräte-Kombination MSB6N-3/8-FRC4:J8M1

Teilenummer: 534039

FESTO



## Datenblatt

| Merkmale                           | Wert   |
|------------------------------------|--|
| Baugröße                           | 6  |
| Baureihe                           | MS   |
| Betätigungssicherung               | Drehknopf mit integriertem Schloss   |
| Einbaulage                         | senkrecht +/- 5°   |
| Filterfeinheit                     | 5 µm   |
| Kondensatablass                    | vollautomatisch  |
| Konstruktiver Aufbau               | Filterregler mit Manometer<br>Proportional-Standardnebelöler   |
| Reglerfunktion                     | Ausgangsdruck konstant<br>mit Vordruckkompensation<br>mit Sekundärentlüftung<br>mit Rückstromverhalten |
| Schalenschutz                      | Kunststoffschutzkorb   |
| Druckanzeige                       | mit Manometer  |
| Betriebsdruck                      | 1.5 bar...12 bar   |
| Druckregelbereich                  | 0.3 bar...7 bar  |
| Normalnennendurchfluss             | 4400 l/min   |
| Betriebsmedium                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-]<br>Inerte Gase  |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)   |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung   |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Lagertemperatur                    | -10 °C...60 °C   |
| Lebensmitteltauglichkeit           | siehe erweiterte Werkstoffinformation  |
| Luftreinheitsklasse am Ausgang     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:-]   |
| Mediumstemperatur                  | 5 °C...60 °C   |
| Umgebungstemperatur                | 5 °C...60 °C   |
| Produktgewicht                     | 1495 g   |
| Befestigungsart                    | mit Zubehör  |
| Pneumatischer Anschluss 1          | 3/8 NPT  |
| Pneumatischer Anschluss 2          | 3/8 NPT  |
| Werkstoff-Hinweis                  | RoHS konform   |