


# Axialbausatz EAMM-A-F62-80G

Teilenummer: 550938

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	87 Nm
Produktgewicht	2.760 g
Schnittstellencode Aktuator	F62
Schnittstellencode Motor In	80G
Werkstoffhinweis	RoHS konform